

**Garant****Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 0,25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	207240 0,25
GTIN	4045197126870
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:****Elevata finitura grazie all'elevata precisione del tagliente.**Tolleranza: contorno del raggio =  $\pm 0,005$  mm.**Nota:****Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207242.****Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	0,25 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,0035 mm
Numero denti Z	2
Avanzamento $f_z$ per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,004 mm
Ø Codolo $D_s$	3 mm
Lunghezza complessiva L	38 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	0,5 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	0,125 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna

Modello	H
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,03×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	adatto	225 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	adatto	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	145 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	70 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	350 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	400 m/min	N
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	adatto		