



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310505 250
GTIN	4019208526973
Classe articolo	36S

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.**
- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa interna.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e morsetti vedi n. art. 314000 – 315200.

Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

Descrizione tecnica

Ø Centraggio B	200 mm
Altezza con griffe H ₂	122 mm
Passaggio E	76 mm
Profondità di centraggio C	5 mm
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Ø Esterno A	250 mm
Altezza senza griffe H ₁	82 mm
Chiave quadro maschio K	12 mm
Peso	25,6 kg
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314600 250
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314400 250
Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250	315200 250
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314000 250

Scheda tecnica

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo
mandrino 250

315000 250