



Mandrino autocentrante manuale a 4 griffe in acciaio con attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 250/8mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 312705 250/8 |
| GTIN | 4019208026459 |
| Classe articolo | 36S |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, quindi lunga durata e **adatto per macchine con numero di giri elevato.**

- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Acciaio

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--|
| Peso | 30,3 kg |
| Numero di viti prigioniere | 4 |
| Dimensione cono | 8 |
| Chiave quadro maschio K | 12 mm |
| Dimensione viti prigioniere | M16 |
| Numero massimo giri | 3000 min ⁻¹ |
| Altezza senza griffe H ₁ | 83 mm |
| Altezza con griffe H ₂ | 124 mm |
| Ø Contropunta B | 139,735 mm |
| Ø Esterno A | 250 mm |
| Passaggio E | 76 mm |
| Norma | DIN 702-3 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms |
| Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm | 314700 250 |
| Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm | 314100 250 |
| Set di 4 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250 | 315100 250 |