

rapid**Avvolgitubi con corpo in fusione di alluminio, Modello: 20SCS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgitubi con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato** da molle in acciaio e **dispositivo di arresto**.

Avvolgitubi aperto con **alloggiamento in fusione di alluminio, staffa di scarico orientabile** zincata e **tubo flessibile in PVC robusto e rinforzato con nylon**. Con dispositivo automatico di avvolgimento SCS brevettato e regolato contro danni e lesioni.

Uso:

Adatta per aria.

Per aumentare l'ergonomia grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare rischio di infortuni e lesioni causati da tubi flessibili sul pavimento.

Descrizione tecnica

Raccordo uscita	3/8 pollici
Raccordo entrata	3/8 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	20 m
Materiale tubo flessibile	Polivinilcloruro

Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Pressione massima di esercizio	20 bar
Materiale corpo	Alluminio
Altezza corpo	375 mm
Profondità corpo	155 mm
Larghezza corpo	380 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo