

Garant
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 9,4mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122480 9,4
GTIN	4062406779160
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Specifica per l'asportazione truciolo di **leghe a base di titanio e nichel**. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all'usura per una **durata elevata** e al contempo un **ottima qualità di foratura** e una **formazione di bave molto ridotta**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 122481**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122480** e **129100HE**.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in titanio > 850 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Ø Nominale D _c	9,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	47 mm
Lunghezza complessiva L	89 mm
Tolleranza Ø nominale	m7
Norma	DIN 6537 K
Ø Codolo D _s	10 mm
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	32,9 mm
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	TiAlSiN

Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	4xD
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HSC
Semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idoneo		
Inconel	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HE	129100 HE
-----------------------------	-----------