



Banco di prova manuale - verticale, Modello: 500



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479029 500
GTIN	2050002071575
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

- **Banco di prova robusto per misuratore di forze manuale digitale.**
- **Meccanica precisa e lineare, posizionabile in base alle proprie esigenze.**

Versione della leva con ampia corsa di traslazione per ogni rotazione della leva stessa. Leva di comando spostabile di angolo e posizione per garantire un utilizzo ottimale.

Uso:

Per effettuare semplici test su materiali e componenti non dipendenti dalla velocità per il controllo della qualità o la produzione.

Fornitura:

Con 4 viti di fissaggio per misuratori di forze e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Misuratore di forze digitale n. art. 479025 – 479027 e accessori n. art. 479033 – 479039.

Descrizione tecnica

Interruttore On/Off	no
Lunghezza	279 mm
Peso	8,2 kg

Campo di applicazione massimo	500 N
Altezza	578 mm
Avanzamento (corsa massima)	150 mm
Larghezza	203 mm
Serie	MTL-110
Avanzamento (per giro)	76 mm
Trasmissione	Leva
Tipo di prodotto	Banco di prova