

**Garant****Profilatore in HMI taglio a tirare grosso, non rivestito, Ø h10 DC: 5Mmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	209410 5M
GTIN	4045197477569
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:**

**Dentatura alternata ad alte prestazioni** per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.

**Taglio a tirare**, con spirale a destra per impiego normale.

Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.

**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	2
Ø Tagliante D <sub>c</sub>	5 mm
Avanzamento f per contornatura in POM GF25	0,12 mm/gir,
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30	0,09 mm/gir,
Ø Codolo D <sub>s</sub>	5 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	non rivestito
Grado di finezza della dentatura	grosso
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	A denti alterni

Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Profilatori

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	120 m/min	N
POM GF25	idoneo	120 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	100 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	100 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	120 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	110 m/min	N
GFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
CFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		