



**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Classe articolo	24V

## Descrizione

### Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

## Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	no
Raggio R	0,1 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	0,07 mm
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	A531CBN8
Lunghezza utile	10,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo