



Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro, L₂ = 15,2 mm, Modello: 1



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270649 1 |
| GTIN | 2050002067301 |
| Classe articolo | 24U |

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$: 3,24 mm

$\varnothing D$: 4 mm

Passo: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Larghezza gola w: 0,09 mm

S: 0,32

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$ | 3,24 mm |
| t | 0,38 mm |
| Larghezza gola w | 0,09 mm |
| Passo | 0,7 mm |
| $\varnothing D$ | 4 mm |
| S | 0,32 |
| Denominazione originale prodotto | A05GX800 |
| Attributo del nome del prodotto | L ₂ = 15,2 mm |

Tipo di prodotto

Inserito di taglio per tornitura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |