



## Inserto di tornitura interno simturn AX Center Line, destro, CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin.: 1,4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Classe articolo	24V

### Descrizione

#### Esecuzione:

Materiale di taglio = CBN8:

### Descrizione tecnica

Raggio R	0,1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Passaggio interno per LR	no
Denominazione originale prodotto	AW36CBN8
Lunghezza utile	10,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idonea		
continuo	idonea		

a umido min.	idonea
a secco	idonea
Aria	idonea