

Garant GRIDLINE

**Carrello a banco ToolTruck con cassetti a estrazione totale per L-BOXX®, 16×16G, Modello: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914575 10
GTIN	4062406785598
Classe articolo	9GT

**Descrizione****Esecuzione:**

Il carrello a banco ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS di elevata qualità. Vano aperto con 4 ripiani estraibili, adatto per 4 valigette in plastica L-BOXX®, che possono essere tolte e riagganciate in modo semplice e rapido. Per 2 valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 e Dim. 136. Oppure in alternativa: 2 × n. art. 693330 Dim. 102; 1 × Dim. 238 (per ampliamento del 3° ripiano estraibile). **Gli spigoli verticali del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE.**

Una **chiusura centralizzata** blocca anta, cassetti e ripiani estraibili.

Con 6 cassetti.

**Fornitura:**

Con divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

**Verniciatura:**

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

**Nota:**

Portavalori / vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrati nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata. Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Valigetta L-BOXX® non compresa nella fornitura.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1195 mm
Profondità	500 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza	1000 mm
Materiale piano di lavoro	X-ABS
Paraurti	sì
Larghezza utile cassette	400 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Cassette larghezza utile in G	16
Numero dei cassette	6
Superficie utile dei cassette in G	16×16
Peso	104 kg
Cassette profondità utile in G	16
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile cassette	400 mm
Serie	ToolTruck
ComfortClose	no
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Abbassabile	no
Numero di porte	0
Larghezza utile ripiano estraibile	370 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	16×16G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

## Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassette 75 mm	951510 75
Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951510 125
Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G	915567 G
Frontalini serratura per GridLine Modello VA21	914227 VA21