

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 20 mm,
Filettatura M × L: M10X160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301364 M10X160
GTIN	4062406785703
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	17,8 mm
Ø Foro D ₁	10,5 mm
Lunghezza utile L ₁	100 mm
Ø Codolo d	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	160 mm
Filettatura M	M10
Adattatore	Ø d = 20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

