

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 12 mm,
Filettatura M × L: M6X70****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301381 M6X70
GTIN	4062406786052
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	9,8 mm
Ø Codolo d	12 mm
Ø Foro D ₁	6,5 mm
Filettatura M	M6
Lunghezza complessiva L _{compl.}	70 mm
Lunghezza utile L ₁	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

