

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 20 mm,
Filettatura M × L: M10X135****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301384 M10X135
GTIN	4062406786144
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L _{compl.}	135 mm
Ø Codolo d	20 mm
Ø Foro D ₁	10,5 mm
Filettatura M	M10
Lunghezza utile L ₁	80 mm
Ø Esterno D	15,4 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

