

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 25 mm,
Filettatura M × L: M12X125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	25 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	125 mm
Ø Esterno D	20,8 mm
Lunghezza utile L ₁	60 mm
Ø Foro D ₁	12,5 mm
Filettatura M	M12
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

