

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 25 mm,  
Filettatura M × L: M12X145****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301386 M12X145
GTIN	4062406786168
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub>	12,5 mm
Filettatura M	M12
Ø Esterno D	20,8 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	145 mm
Ø Codolo d	25 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	80 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

