



Inserto di tornitura interno simturn AX Center Line, destro, CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 3,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = CBN8:

Descrizione tecnica

f	1,95 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø D	4 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,16 mm
Raggio R	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	AHC2CBN8
Lunghezza utile	20,3 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 20,3 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idonea		
continuo	idonea		

a umido min.	idonea
a secco	idonea
Aria	idonea