

**Garant**

**Profilatore in HMI con punta forante, taglio a spingere medio, non rivestito, Ø h10 DC: 4mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209445 4
GTIN	4045197477958
Classe articolo	11X

## Descrizione

### Esecuzione:

**Dentatura alternata ad alte prestazioni e punta a 135°** per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.

**Taglio a spingere**, il materiale viene spinto sulla base. Ottimo per materiali sottili.

## Descrizione tecnica

Avanzamento f per contornatura in POM GF25	0,1 mm/gir,
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30	0,07 mm/gir,
Numero denti Z	2
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	4 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	4 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Rivestimento	non rivestito
Grado di finezza della dentatura	medio
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	A denti alterni

Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura	135 grado
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Profilatori

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	120 m/min	N
POM GF25	idoneo	120 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	100 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	100 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	120 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	110 m/min	N
GFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
CFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		