

**Garant**
**Profilatore in HMI taglio a tirare grosso, non rivestito, Ø h10 DC: 20mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209410 20
GTIN	4045197477644
Classe articolo	11X

## Descrizione

### Esecuzione:

**Dentatura alternata ad alte prestazioni** per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.

**Taglio a tirare**, con spirale a destra per impiego normale.

Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.

## Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Avanzamento $f$ per contornatura in POM GF25	0,5 mm/gir,
Numero denti $Z$	2
Avanzamento $f$ per contornatura in PEEK CF30	0,3 mm/gir,
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	45 mm
Lunghezza complessiva $L$	104 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	non rivestito
Grado di finezza della dentatura	grosso
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	A denti alterni

Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Profilatori

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	120 m/min	N
POM GF25	idoneo	120 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	100 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	100 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	120 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	110 m/min	N
GFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
CFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB