

Garant**Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122681 14,5
GTIN	4062406792336
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Specifica per l'asportazione truciolo di **leghe a base di titanio e nichel**. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all'usura per una **durata elevata** e al contempo un'**ottima qualità di foratura** e una **formazione di bave molto ridotta**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	14,5 mm
Lunghezza complessiva L	133 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	83,05 mm
Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Ø Codolo D_s	16 mm
Tolleranza Ø nominale	m7
Profondità di foratura massima consigliata L_2	61,3 mm
Norma	DIN 6537 L
Rivestimento	TiAlSiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	6xD

Scheda tecnica

Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea		
Inconel	idonea		
a umido max.	idonea		