

Garant

Profilatore in HMI con punta forante, taglio a tirare medio, non rivestito, Ø h10 DC: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209435 10
GTIN	4045197477804
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni e punta a 135° per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.

Taglio a tirare, con spirale a destra per impiego normale.

Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	2
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30	0,2 mm/gir,
Avanzamento f per contornatura in POM GF25	0,3 mm/gir,
Ø Tagliente D _c	10 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza taglienti L _c	25 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Rivestimento	non rivestito
Grado di finezza della dentatura	medio
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna

Profilo fresa	A denti alterni
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura	135 grado
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tolleranza codolo	h6
Tipo di prodotto	Profilatori

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	120 m/min	N
POM GF25	idoneo	120 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	100 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	100 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	120 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	110 m/min	N
GFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
CFRP	limitatamente adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------

