



## Trapano a carotare magnetico MABASIC200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076537 MABASIC200
GTIN	2050002060739
Classe articolo	07E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di serraggio per tubo e magnete PipeMAB. Novità con sistema brevettato di serraggio per tubo e magnete. Il trapano con base elettromagnetica può essere applicato in modo rapido e sicuro su qualsiasi tubo magnetico a partire da un diametro di 85 millimetri. I due magneti permanenti montati in modo orientabile si adattano automaticamente al tubo e poggiano sempre su tutta la superficie, il che non è possibile nei magneti montati in maniera rigida. In questo caso si ottiene sempre un collegamento parziale di tubo e magnete. A seconda dello spessore del materiale, il collegamento superficiale dei due magneti con il tubo garantisce una forza di tenuta fino a 1020 kg. In questo modo è possibile fare a meno di ulteriori accorgimenti, come ad esempio una cinghia di tensione.

### Descrizione tecnica

Corsa utile	160 mm
Portautensile forma	Weldon
Dimensione portautensile	19 mm
Peso	16 kg

Numero massimo giri 1 velocità	450 min <sup>-1</sup>
Tensione di rete	230 V
Potenza assorbita	1050 W
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica