

rapid**Avvolgitubi con corpo in lamiera di acciaio, Modello: 15SCS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Avvolgitubi con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato** da molle in acciaio durature e **dispositivo di arresto multiplo per giro**.

Avvolgitubi aperto **in lamiera di acciaio verniciata, parzialmente zincata** con **apertura di scarico variabile** e robusto **tubo flessibile in gomma**. Con dispositivo automatico di avvolgimento SCS brevettato e regolato contro danni e lesioni.

Uso:

Adatta per aria, acqua, olio e diesel.

Per aumentare l'ergonomia grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare rischio di infortuni e lesioni causati da tubi flessibili sul pavimento.

Descrizione tecnica

Raccordo entrata	1/2 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	15 m
Pressione massima di esercizio	50 bar
Raccordo uscita	1/2 pollici

Materiale corpo	Lamiera di acciaio, verniciata
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Altezza corpo	494 mm
Profondità corpo	180 mm
Larghezza corpo	470 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo