

Garant
Fresa toroidale in HMI, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 8/2,0mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206280 8/2,0
GTIN	4045197124036
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Con **doppio angolo di spoglia laterale**.

Tolleranza: Raggio tagliente $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Uso:

Speciale per la **lavorazione ad alta velocità di sagome con fresatura a copiare**. Risultati eccellenti con la **fresatura a secco**.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206333.

Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D_1	7,4 mm
Ø Tagliente D_c	8 mm
Raggio del tagliente R_1	2 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	27 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 1100 N/mm ²	0,025 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm ²	0,028 mm
Numero denti Z	4
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza taglienti L_c	9 mm

Lunghezza complessiva L	63 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	30 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,2×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	155 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB