



Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 20/4,0mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	220296 20/4,0
GTIN	4034221143303
Classe articolo	26X

Descrizione

Esecuzione:

Per l'**impiego universale** su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con **nocciolo cilindrico** per una rigidità ottimale dell'utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla **speciale geometria frontale**.

Nota:

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 220297**.

Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	105 mm
Angolo dell'elica	32 grado
Numero denti Z	4
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	52 mm
Ø Posizione libera D ₁	19 mm
Raggio del tagliente R ₁	4 mm
Lunghezza taglienti L _c	38 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,13 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,11 mm

Ø Codolo D_s	20 mm
Ø Tagliente D_c	20 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f9
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	480 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	375 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 750 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 1100 N/mm ²	adatto		
INOX < 900 N/mm ²	adatto		
INOX > 900 N/mm ²	adatto		

Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	adatto
a umido max.	idoneo
a umido min.	adatto
a secco	adatto
Aria	adatto