

Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Classe articolo	21H

Descrizione**Esecuzione:**

Con fianchi rettificati.

Uso:

Per Ø dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Per:

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,03 mm/gir,
Larghezza gola w	1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB9035
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Insero per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	80 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		