

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Classe articolo	21H

**Descrizione****Esecuzione:**

Con fianchi rettificati.

**Uso:**

Per  $\varnothing$  dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

**Per:**

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

**Per:**

Per  $\varnothing$  dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,15 mm
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Larghezza gola w	1,5 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		