

## Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Larghezza utile × Profondità utile: 1000X800mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Classe articolo	96l

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Con ribalta.

#### Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

#### Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

### Descrizione tecnica

Altezza di impilaggio massima	600 mm
Peso	42 kg
Altezza	670 mm
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Angoli di presa con occhielli per gru	sì

Profondità	1060 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Esecuzione parete	con ribalta
Portata	1000 kg
Materiale	Lamiera di acciaio
Impilabile	sì
Idoneo al trasporto con gru	sì
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Colore	pelès pilkumo RAL 7005
Portata di impilaggio	5000 kg
Larghezza di inserimento	660 mm
Larghezza	860 mm
Profondità di inserimento	860 mm
Altezza forche abbassate	100 mm
Con sedi per forche	no
Larghezza utile	800 mm
Profondità utile	1000 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile