

mato

Dispositivo di lubrificazione elettroidraulico, Modello: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084005 50
GTIN	4016553423513
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Nel dispositivo portatile MATO eHybrid-Greaser 230 V è presente una pompa a pistoni ad alta pressione appositamente sviluppata, con una pressione di trasporto fino a 400 bar, azionata idraulicamente con olio da una pompa elettrica a ingranaggi. Azionando la pompa idraulica a ingranaggi da 230 V, l'olio idraulico viene movimentato dalla pompa a pistoni ad alta pressione, in modo che con l'apertura della leva di estrazione della pistola per lubrificazione ad alta pressione inizia l'alimentazione del grasso. Il rilascio della leva di estrazione termina l'erogazione del grasso o il processo di lubrificazione.

Proprietà:

- **Pompa a pistoni ad alta pressione idraulica**
- **Pompa elettrica a ingranaggi con scarico della pressione, serbatoio dell'olio idraulico, incluso indicatore del livello dell'olio e tappo di riempimento (con sfiato)**
- **Coperchio antipolvere termovernicato**
- **Speciale pistone in sequenza di lubrificazione per uno svuotamento ottimale della benna**
- **Tubo flessibile corazzato ad alta pressione da 3,5 m DN6 con inserto in treccia d'acciaio, pressione di scoppio 1.650 bar (con tubo corazzato ad alta pressione da 6,5 m e 10 m su richiesta)**
- **Cavo di collegamento da 5 m dotato di spina con contatto di terra**
- **Pistola per lubrificazione ad alta pressione con snodo a Z e tubo dell'ugello**

- **Carrello robusto termoverniciato con supporto dell'unità di pompaggio regolabile in altezza, ruote in gomma solida su cuscinetti a rulli e ruote piroettanti con freno.**

Fornitura:

Al momento della consegna, l'unità idraulica è già premontata e riempita con olio idraulico.

per capacità contenitore: 50 kg

Ø interno contenitore: 355 - 387 mm

potenza di alimentazione max.: 320 g/min

pressione di lubrificazione max.: 400 bar

Potenza del motore: 750 kW

Serraggio: 230 V

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Pressione di lubrificazione massima	400 bar
Serraggio	230 V
Lunghezza cavo	5 m
Potenza di alimentazione massima	320 g/min
Potenza del motore	750 kW
Pressione di scoppio tubo flessibile	1650 bar
Ø Interno contenitore	355 - 387 mm
Potenza nominale	750 W
Frequenza	50 Hz
Per capacità contenitore	50 kg
Tipo di prodotto	Dispositivo di lubrificazione