

Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Larghezza utile × Profondità utile: 1000X800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Classe articolo	96l

Descrizione

Esecuzione:

Robusti contenitori impilabili per lo stoccaggio e il trasporto di materiali vari. Angolari in acciaio con profilo a W. La parte superiore della sponda di contenimento è in esecuzione tubolare, mentre la parte bassa e la base sono in esecuzione profilata. Sono provvisti di una ampia zona bugnata, che permette una rapida applicazione e rimozione delle etichette adesive. Orecchie per agevolare l'impilaggio, con robusti occhielli per il sollevamento. Altezza dei piedini 100 mm. Pareti fisse.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005.

Nota:

Disponibile anche nei colori rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011 e blu genziana RAL 5010.

Descrizione tecnica

Portata	1000 kg
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Impilabile	sì
Profondità di inserimento	860 mm
Angoli di presa con occhielli per gru	sì

Larghezza	860 mm
Altezza	670 mm
Esecuzione parete	parete fissa
Profondità	1060 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Con sedi per forche	no
Altezza di impilaggio massima	600 mm
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Peso	42 kg
Idoneo al trasporto con gru	sì
Altezza forche abbassate	100 mm
Portata di impilaggio	5000 kg
Larghezza di inserimento	660 mm
Colore	pelès pilkumo RAL 7005
Larghezza utile	800 mm
Profondità utile	1000 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile