

**Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 17125SINOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Classe articolo	03C

**Descrizione****Esecuzione:**

Motore da 1.700 W con regolazione elettronica della velocità, ideale ad es. per la **lavorazione dell'acciaio legato**.

Circonferenza dell'impugnatura straordinaria ed ergonomica: ergonomia di prim'ordine grazie alla circonferenza dell'impugnatura sensibilmente ridotta.

Elevata protezione dell'utente e controllo: KickBackControl, avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi, smorzamento delle vibrazioni e preselezione del numero di giri.

**Fornitura:**

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo disco	125 mm
Imballaggio	Scatola
Particolarità	KickBack Control, protezione contro il riavvio
Potenza assorbita	1700 W
Tensione di rete	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete

Filettatura di raccordo	M14
Blocco contro il riavvio	sì
Avvio dolce	sì
Denominazione originale prodotto	GWS 17-125 S INOX
Tensione nominale	230 V
Peso	2,4 kg
Frequenza di rete	50 Hz
Kickback-stop	sì
Campo del numero di giri	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari