



Aspiratore manuale a batteria, Modello: M18CV-0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Potente aspirapolvere manuale da 18 V per legno, metallo e sporco grossolano.

- **Il filtro HEPA trattiene il 99,97% di tutte le particelle di polvere.**
- **Finestrella per controllare in modo agevole la quantità di sporcizia nel contenitore di raccolta.**
- **Interruttore con arresto per il funzionamento continuo.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Incluso tubo flessibile di aspirazione, 2 prolunghe, bocchetta fessure, bocchetta per sporco grossolano.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	0
Portata volumica	1019 l/min
Peso senza batteria	1,6 kg
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione	1,2 m
Tipo di batteria	Ioni di litio

Tensione batteria	18 V
Volume del serbatoio	2,5 l
Denominazione originale prodotto	M18CV-0
Alimentazione	Alimentazione di rete
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Tipo di prodotto	Aspirazione