

Garant**Fresa, TiAlN, ØxLunghezza js14 DC: 5X100mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	190750 5X100
GTIN	4045197098740
Classe articolo	11W

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria del tagliente per alluminio e plastica.

Con un solo tagliente per taglio laterale e frontale.

Con **codolo ribassato**.

Dim. 5x100 speciale per asole di scarico di umidità nei profilati.

Uso:

Per fresare asole su serramenti di alluminio e plastica con fresatrici speciali ad alta velocità (Elu, Haffner ecc.).

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,13 mm
Ø Tagliente D _c	5 mm
Numero denti Z	1
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza taglienti L _c	40 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	Codolo cilindrico con h6
Tolleranza Ø nominale	js14
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 5
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	120 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	100 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	78 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	90 m/min	N
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		