


**Garant**
**Fresa per sgrossatura in HMI DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	201270 16
GTIN	4045197586124
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Taglienti stabili.

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

 Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di nuovissima generazione.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	16 mm
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	15,5 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	42 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,065 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,09 mm
Numero denti Z	2
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	32 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8

Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	adatto	480 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	440 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N
PEEK	adatto	150 m/min	N
PF 31	adatto	130 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	180 m/min	N
POM GF25	idoneo	160 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	150 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	130 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	160 m/min	N

Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	300 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		
<b>Servizi</b>			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB