



## Punte a percussione in metallo duro SDS-max "8X", Ø × Lunghezza complessiva: 25X520mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	789206 25X520
GTIN	4059952533155
Classe articolo	76K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nuova generazione **EXPERT SDS-max "8X"** con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

#### Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.

Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

#### Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

#### Nota:

Punte della generazione SDS-max-7 (con taglienti incorporati in metallo duro, brasati) nelle Dim. 35×520 - 52×520 al n. art. 789204.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	520 mm
Lunghezza elica	400 mm
Ø	25 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	SDS Max
Tipo di prodotto	Punta per pietra

