

**Garant**
**Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 5mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	207280 5
GTIN	4045197127501
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Elevata finitura grazie all'elevata precisione del tagliente.**

Tolleranza: contorno del raggio =  $\pm 0,005$  mm.

**Nota:**
**Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 207244.**
**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	2
Avanzamento $f_z$ per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,037 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Ø Tagliente $D_c$	5 mm
Ø Codolo $D_s$	5 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	9 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	2,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna

Modello	H
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,03×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	adatto	210 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	175 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	65 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	300 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	350 m/min	N
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	adatto		