



Troncatrice per metallo, Modello: 72365460



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Troncatrice semi-fissa per troncare in modo efficiente e rapido i componenti sia in officina che in cantiere.

- **Massimo avanzamento dei lavori grazie a un motore a coppia elevata con basso numero di giri**
- **Risultati precisi e numero ridotto di ripassature grazie ai colori di rinvenimento minimi e a una ridotta formazione di bave tramite il taglio a freddo**
- **Elevata qualità delle superfici grazie alle speciali lame per sega per vari metalli**
- **Fino al 100% antiscintilla e nessuna formazione di polvere dovuta al taglio a freddo**
- **Impugnatura ben bilanciata per una migliore guida**
- **Durevole struttura di acciaio ad alta precisione**
- **Zoccolo in fusione di alluminio**
- **L'avvio dolce garantisce un avanzamento lento del motore, proteggendo così la meccanica**
- **Dispositivo di serraggio rapido per morsetto da tavolo**
- **Comoda regolazione dello smusso e dell'angolo da 0° a 45°**
- **Asta di profondità + Sostituzione semplice della lama**

Uso:

- **Taglio di profili in acciaio e metallo.**

- **Realizzazione di tagli divisorii e obliqui.**
- **Lavorazione di tubi, perni di metallo, supporti a squadra e materiale in barre.**

Fornitura:

1× troncatrice, 1× lama per sega per acciaio da costruzione, 1× chiave combinata: esagono incassato 6 mm e intaglio a croce PH 2, 1× esagono incassato 8 mm.

Descrizione tecnica

Avvio dolce	sì
Peso	24,4 kg
Denominazione originale prodotto	MKAS 355
Tensione di rete	230 V
Profondità di taglio massima 90°	120 mm
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Lama	355 mm
Profondità di taglio massimo 45°	90 mm
Numero massimo giri	1300 min ⁻¹
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	1800 W
Tipo di prodotto	Sega