

**Garant**
**Frese per sgrossatura HPC HSS-E-SPM, TiAlN, Ø k12 DC: 8mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	192852 8
GTIN	4045197363008
Classe articolo	11W

## Descrizione

### Esecuzione:

Speciale substrato **SPM** con elevata percentuale di cobalto.  
 Combina la **durezza del HMI** con la **tenacia dell'acciaio PM**.  
 Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

### Uso:

**Elevate prestazioni di truciolatura e aumento del volume di truciolo negli acciai inossidabili.**

## Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	8 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,012 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,3 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Lunghezza complessiva L	61 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	11 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Tolleranza Ø nominale	k12

Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E SPM
Norma	DIN 327
Profilo fresa	HRF
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	159 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	74 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	74 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	42 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	21 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20 m/min	S
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		