

**Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 5/1,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220297 5/1,0
GTIN	2050002068391
Classe articolo	26X

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'**impiego universale** su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con **nocciolo cilindrico** per una rigidità ottimale dell'utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla **speciale geometria frontale**.

Nota:

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 220297**.

Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	58 mm
Lunghezza taglienti L _c	13 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Ø Posizione libera D ₁	4,8 mm
Raggio del tagliente R ₁	1 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Numero denti Z	4
Ø Tagliente D _c	5 mm

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	18 mm
Angolo dell'elica	32 grado
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm^2	0,028 mm
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza \varnothing nominale	f9
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,05 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm^2	idonea		
Acciaio < 750 N/mm^2	idonea		
Acciaio < 900 N/mm^2	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm^2	idonea		
INOX < 900 N/mm^2	idonea		

INOX > 900 N/mm ²	idonea
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a umido max.	idonea
a umido min.	idonea
a secco	idonea
Aria	idonea