

Magnete permanente cilindrico piatto senza filettatura, Neodimio, Ø: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085923 25
GTIN	2050001737694
Classe articolo	08Q

Descrizione**Esecuzione:**

- **Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.**
- **Superficie zincata, nucleo del magnete in neodimio.**
- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.**

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Descrizione tecnica

Altezza	7 mm
Peso	31 g
Ø	25 mm
Termostabilità massima	80 °C
Forza di tenuta nominale	200 N
Materiale superficie	zincato
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

