

Garant
Fresa in HMI DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202170 4
GTIN	4045197454669
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata**.

Dimensioni simili a norma DIN 6527.

Tolleranza: Dimensione Ø nominale **D_c = e8**.

Descrizione tecnica

Ø Posizione libera D ₁	3,9 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,023 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	15 mm
Numero denti Z	3
Ø Tagliente D _c	4 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	54 mm
Lunghezza taglienti L _c	8 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Fattore di correzione per v _c	1,25
Codolo	DIN 6535 HA con h6

Tolleranza \varnothing nominale	e8
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	limitatamente adatto
a secco	limitatamente adatto
Servizi	
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB