

Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203102 5
GTIN	4045197814463
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni con taglienti a passo irregolare ed elica dinamica. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruccioli sfalsati.

Nota:

$a_e \max = 0,1 \times D$ per la lavorazione TPC. NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 203116. h_{\max} : i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014 e 204015.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	57 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Ø Tagliente D_c	5 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Lunghezza taglienti L_c	13 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Tolleranza Ø nominale	f8
Numero denti Z	7
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Angolo dell'elica	40 grado

Spessore centrale del truciolo h_{max} . per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm ²	0,025 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Numero di rompitruccioli	0
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	380 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
a umido max.	adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

