


**Garant****Morsa di precisione NC modulare LCV 125 G, Larghezza ganasce A: 125Gmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361290 125G
GTIN	4045197816009
Classe articolo	31H

**Descrizione****Esecuzione:**

Parti superiore e inferiore rettificate. **Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.**

**Caratteristica:** Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Madrevite completamente incapsulata e nitrurata (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

**Funzione:**

**Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm)** con speciale mandrino ad alta pressione e amplificatore di forza meccanico e corsafino a 2,5 mm.

**Uso:**

Per il serraggio convenzionale di pezzi prelavorati e serraggio di **pezzi grezzi, tagliati al canello e segati** grazie alla penetrazione di **puntali di presa temprati e intercambiabili** nel pezzo. Per tutti i materiali fino a 900 N/mm<sup>2</sup> di resistenza ad eccezione dei materiali temprati. Installazione orizzontale.

Per il serraggio convenzionale con ganasce a gradino e il serraggio non convenzionale grazie alla corsa di lavoro del mandrino di 2,5 mm.

**Fornitura:**

Incluse 3 chiavi esagonali (n. art. 626000 Dim. 5, 6, 10), staffe di serraggio n. art. 360750 Dim. 125/160

**Accessori speciali:**

Ganasce (vedi n. art. 361331–361970), chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025

**Descrizione tecnica**

Codice a colori per accessori adatti	LCV125G
Coppia	30 Nm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Peso	30 kg
Apertura massima	332 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Fermapezzo	360555
Ganascia adattatricefissa Per modello 125	361620 125
Coppia di ganasce senza profilo (lato gradino) Per modello 125	361970 125
Ganascia a gradinomobile Per modello 125	361400 125
Ganascia universale a mollamobile Per modello 125	361390 125
Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 2	361346 2
Ganascia a gradinofissa Per modello 125	361440 125
Ganascia a larghezza ridottamobile Per modello 125	361353 125
Ganascia a gradinofissa Per modello 125	361420 125
Ganascia, tenera lavorabilefissa Per modello 125	361320 125
Ganascia basefissa Per modello 125	361520 125
Ganascia 20 mm, per T-Rexfissa Per modello 125	361225 125
Ganascia oscillantemobile Per modello 125	361660 125
Ganascia basemobile Per modello 125	361500 125
Set valigia per macchine a 5 assi	361365
Ganascia adattatricemobile Per modello 125	361600 125
Inserto di presa con 2 punte, altezza 5,2 – 6,7 mm Modello	361240

Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presafissa Per modello 125	361348 125
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello FIX	361361 FIX
Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 1	361346 1
Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello	361242
Ganascia universale a mollafissa Per modello 125	361380 125
Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presamobile Per modello 125	361347 125
Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato Per modello 125	361960 125
Ganascia a larghezza ridottafissa Per modello 125	361354 125
Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello MOBIL	361361 MOBIL
Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato Per modello 125	361950 125