

Garant**Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 23,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Classe articolo	210

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Inserto adatto	SD.. 090308
Sporgenza totale L ₁	23 mm
Sede filettata M	M12
Ø Smussatura massima D _{max}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Ø Tagliente D _c	23,5 mm
Ø Inserimento minimo D _{min}	36 mm
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Numero taglienti Z	4

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8