

Garant
Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216550 10
GTIN	4045197685520
Classe articolo	210

Descrizione
Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	42 mm
Inserto adatto	260986 HB725-1
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Smussatura massima D_{max}	32,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Numero taglienti Z	2
Ø D	10,4 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	90 grado
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Vite di serraggio	219844
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0