

Garant

Fresa per sedi di chiavette americane, non rivestito, \varnothing DC \times LC h11 \times e8: 38,5X8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	194010 38,5X8
GTIN	4045197109422
Classe articolo	11W

Descrizione

Esecuzione:

Per contornare, dentatura alterna.

I fianchi sono rettificati a spoglia e, quindi, non si possono bloccare nel pezzo.

Superficie con trattamento speciale.

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette americane Woodruff a norma DIN 6888 o di piccole fessure.

Descrizione tecnica

\varnothing Tagliante D_c	38,5 mm
Per chiavette americane a norma DIN 6888	8,0 \times 15,0 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,09 mm
Numero denti Z	12
\varnothing Codolo D_s	12 mm
Lunghezza complessiva L	71 mm
Lunghezza del tagliante L_c	8 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 5

Norma	DIN 850 D/F
Profilo fresa	A denti alterni
Tolleranza \varnothing nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	22 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	35 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		