

**Garant****SCLT 05T104 con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Classe articolo	21B

**Descrizione**

SCLT 05T104 con rivestimento diamantato ALU Raggio di curvatura: 0,4 mm  
Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,08 – 0,18 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,08 – 0,18 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SCLT 05T104
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	1000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	900 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		