

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Classe articolo	21A

Descrizione

SCLT 05T104 ALU Raggio di curvatura: 0,4 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,08 – 0,18 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,08 – 0,18 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SCLT 05T104
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	700 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		