

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Spessore inserti: 3,5 mm

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	205 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	175 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		