


Svasatore a 45° KOMET®, codolo Weldon, Per viti DIN a testa svasata: M12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216600 M12
GTIN	4047109013001
Classe articolo	24D

Descrizione
Uso:

Per la **sbavatura** di fori e asole e per la fresatura di scanalature a profilo trapezoidale. Per svasature fini a norma DIN per viti DIN M10 – M20.

È fondamentale rispettare le rigide condizioni di impiego previste (non utilizzabile su trapani).

Nota:

Per inserti triangolari adatti vedi n. art. 216700; 216740; 216770.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	16 mm
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770	14-6603
Inserto adatto	TO.. 0902
Set di viti per inserti	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Per viti DIN a testa svasata	M12
Ø Smussatura massima D_{max}	23 mm
Numero taglienti Z	2
Numero di inserti	2
Ø Svasatura D	11 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Passaggio interno per LR	no
Angolo di svasatura	90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP	239653 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP7	239653 8IP7